

Garant**Jyrsintuurna, HSK-A 63 A = 100, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306550 16
GTIN	4045197290205
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	17 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Ulko-Ø D	38 mm

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Sovituskiila jyrsintuurna karan Ø:lle D1 16 mm	309897 16
Urakappale, puolipyöreä, jyrsinpääistukoihin soveltuu koolle 16	309898 16
Ruuvi urakappaleisiin karan Ø:lle D1 16 mm	309896 16
Urakappale jyrsintuurniin karan Ø:lle D1 16 mm	309895 16