

FAHRION®
FAHRENDEN PRODUKTE**OZ-kiristysholkki istukalle, 2–25 mm, Nim. kiristys-Ø d: 7mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309550 7 |
| GTIN | 2050001704528 |
| Tuoteluokka | 39Y |

Kuvaus**Malli:**

Jousiterästä, kokonaan karkaistu ja hiottu. Läpireikäporaus (pidempi kiinnitysalue kuin DIN-kiristysholkeissa) lisää kiristysvoimaa. DIN-kiristysholkkeihin verrattuna useampia uria, jotka mahdollistavat suuremman upotussyyyden kiristysholkki-istukkaan. Kierukkaporille ohjaussärmään kiinnittämiseen **Kiinnitysalue = nimellishalkaisija tai -0,5 mm**. Molemmin puolin 5 tai 6 uraa.

Etu:

- **Parempi pyörintätarkkuus = akselin suuntainen keskitys kartiossa; heitoton.**
- **Suurempi kiristysvoima = suurempien kantavien pintojen ansiosta.**
- **Suurempi toimintajäykkyys = soveltuu jyrskintään suurilla nopeuksilla.**
- **Työkalujen kestoikä pitenee.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|-----------|
| Nim. kiristys-Ø d | 7 mm |
| istukalle | 2 - 25 mm |
| Tuotenimen määrite | 2–25 mm |
| Standardi | ISO 10897 |
| tyyppi | 462 E |

| | |
|------------------|----------------|
| Ulko-Ø D | 35,05 mm |
| Kokonaispituus L | 52 mm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |