

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Kierteenkorjaussarja DIN 8140, Kierre M (×Nousu): M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082800 M6
GTIN	4250361200069
Tuoteluokka	04D

Kuvaus**Malli:**

Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät **jaloteräksiset HeliCoil® plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka** ja tiukat toleranssit, **hyvä pinnanlaatu** sekä **korroosion-** ja **lämmönkestävyys**. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy **kestävä** ja korkealaatuinen ruuviliitos **kaikille käyttökuormituksille** (staattiset, dynaamiset) sekä **hyvä vääntöteho**. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.

Täydellinen korjaussarja kaikille metrisille kierreko'oilte muovisalkussa.

Käyttö:

Vioittuneiden tai **kuluneiden kierteiden korjaus** taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) **kierteiden pansarointiin**.

Toimituksen sisältö:

- 1 HSS -käsikierretappi.
- 1 asennuskara.
- 1 muovilaukku, P×L×K 180×165×45 mm (kokoon M8 asti) tai 245×225×50 mm (koosta M10).
- 20 (kokoon M6 asti) tai 10 (koosta M8) vapaasti läpimenevät kierreholkit jaloteräksestä, **kaikki pituudet (1×D / 1,5×D / 2×D)**.

1 kierukkapora.

1 tapinpoistaja.

Huomautus:

TiCN-pinnoitettu HSS-E-PM-konekierretappi, ks. nro 133550 ja nro 138200.

- **Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.**
- **Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.**

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	6,3 mm
kierre M	M6
Kierreholkkien lukumäärä	60
Tuotetyyppi	Kierteen korjaus

Tarvikkeet

Konekierretappi 6H Kierre M (xNousu) M6	082807 M6
Vaihtokäsikierretappi 6H Kierre M (xNousu) M6	082805 M6