



Kaksoishiomakone DS, 400 V, Tyyppi: DS07/200



Tilaustiedot

Tilausnumero	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Tuoteluokka	03S

Kuvaus

Malli:

Erittäin tasakäyntinen moottori takaa pitkän käyttöiän myös **jatkuvassa käytössä**.

Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.

Erittäin vankat, kolmivaiheiset vaihtovirralla toimivat kaksoishiomakoneet pöytämalleina. Vakaat työkappaletuet, jälleenkäynnistymissuoja ja silmien suojakilvet varmistavat käyttäjän turvallisuuden.

Huomautus:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	500 W
Paino	30 kg
Enimmäiskierros-luku	2900 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	DS07/200
Hiomalaikan leveys T	25 mm
Hiomalaikan reiän Ø H	51 mm
Hiomalaikan Ø D	200 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Tuotetyyppi

Kaksoishiomakone

Tarvikkeet

Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi NK60	596400 NK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK60	596350 EK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK60	596220 NK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80	596350 SC80
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK36	596350 NK36
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80	596220 SC80
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi C800	596350 C800
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK60	596220 EK60
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK60	596350 NK60
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi EK80	596400 EK80
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80	596350 EK80
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi SC80	596400 SC80
Työkalujen kiinnityspöytä, oikea Tyyppi AT1	077525 AT1
Työkalujen kiinnityspöytä, vasen Tyyppi AT1	077519 AT1
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi EK60	596400 EK60
Koneen jalusta Sopii koneisiin DS07	077513 DS07
Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80	596220 EK80
Silmäsuojuskilpi nroon 077502 Tyyppi DS1	077509 DS1