

FAHRION®
FAHRION®**ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi, ET 16, Nim. kiristys-Ø d: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309425 6
GTIN	2050001703958
Tuoteluokka	34F

Kuvaus**Malli:**

Kierretappien kiristysholkit, DIN 6499 / ISO 15488, muoto CET-GB pyörintä 20 µm.

Käyttö:

Kierteitykseen jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	6 mm
Sovitin	ET 16
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	4033 E
Ulko-Ø D	17 mm
Kokonaispituus L	27 mm
Aksiaaliveto	7 mm

Tuotetyyppi

Kiristysholkki