

FAHRION®
FAHRENDEN PROZESSOR**OZ-kiristysholkki istukalle, 2–16 mm, Nim. kiristys-Ø d: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309540 16
GTIN	2050001704481
Tuoteluokka	39Y

Kuvaus**Malli:**

Jousiterästä, kokonaan karkaistu ja hiottu. Läpireikäporaus (pidempi kiinnitysalue kuin DIN-kiristysholkeissa) lisää kiristysvoimaa. DIN-kiristysholkkeihin verrattuna useampia uria, jotka mahdollistavat suuremman upotussyyyden kiristysholkki-istukkaan. Kierukkaporille ohjaussärmään kiinnittämiseen **Kiinnitysalue = nimellishalkaisija tai -0,5 mm**. Molemmin puolin 5 tai 6 uraa.

Etu:

- **Parempi pyörintätarkkuus = akselin suuntainen keskitys kartiossa; heitoton.**
- **Suurempi kiristysvoima = suurempien kantavien pintojen ansiosta.**
- **Suurempi toimintajäykkyys = soveltuu jyrskintään suurilla nopeuksilla.**
- **Työkalujen kestoikä pitenee.**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	16 mm
istukalle	2 - 16 mm
Tuotenimen määrite	2–16 mm
Standardi	ISO 10897
tyyppi	415 E

Ulko-Ø D	25,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki