

FAHRION®
PRÄZISION**ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi, ET 40, Nim. kiristys-Ø
d: 6 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309434 6
GTIN	2050001704153
Tuoteluokka	34F

Kuvaus**Malli:**

Kierretappien kiristysholkit, DIN 6499 / ISO 15488, muoto CET-GB pyörintä 20 µm.

Käyttö:

Kierteitykseen jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii :

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Standardi: Tehdasnormi

tyyppi: 4717 E

Ulko-Ø D: 41 mm

Kokonaispituus L: 54 mm

Aksiaaliveto: 13 mm

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	6 mm
Sovitin	ET 40
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	4717 E

Ulko-Ø D	41 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Aksiaaliveto	13 mm