


**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRODUKTE**OZ-kiristysholkki istukalle, 2–25 mm, Nim. kiristys-Ø d: 5mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309550 5      |
| GTIN         | 2050001704504 |
| Tuoteluokka  | 39Y           |

**Kuvaus****Malli:**

Jousiterästä, kokonaan karkaistu ja hiottu. Läpireikäporaus (pidempi kiinnitysalue kuin DIN-kiristysholkeissa) lisää kiristysvoimaa. DIN-kiristysholkkeihin verrattuna useampia uria, jotka mahdollistavat suuremman upotussyöyden kiristysholkki-istukkaan. Kierukkaporille ohjaussärmään kiinnittämiseen **Kiinnitysalue = nimellishalkaisija tai -0,5 mm**. Molemmin puolin 5 tai 6 uraa.

**Etu:**

- **Parempi pyörintätarkkuus = akselin suuntainen keskitys kartiossa; heitoton.**
- **Suurempi kiristysvoima = suurempien kantavien pintojen ansiosta.**
- **Suurempi toimintajäykkyys = soveltuu jyrskintään suurilla nopeuksilla.**
- **Työkalujen kestoikä pitenee.**

**Tekninen kuvaus**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Nim. kiristys-Ø d  | 5 mm      |
| istukalle          | 2 - 25 mm |
| Tuotenimen määrite | 2–25 mm   |
| Standardi          | ISO 10897 |
| tyyppi             | 462 E     |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Ulko-Ø D         | 35,05 mm       |
| Kokonaispituus L | 52 mm          |
| Tuotetyyppi      | Kiristysholkki |