



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315



Tilaustiedot

Tilausnumero	313450 315
GTIN	4019208193472
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja hammastus, **mustattu**.

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Uraleveys D	21 mm
kierteelle DIN 912	M16
Reikäväli b	28 mm
Reikäväli a	30 mm
Istukkatyypille	315 mm
Pituus L	140 mm

Leveys B	50 mm
Korkeus H	50 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka