



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 170



Tilaustiedot

Tilausnumero	313750 170
GTIN	4019208193755
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Hienojyrsitty ura ja hammastus, **mustattu**.

Päällileuat, pehmeät, pitkät, hammastus 1,5×60°.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Reikäväli b	20 mm
Leveys B	31 mm
Korkeus H	32 mm
Uraleveys D	12 mm
kierteelle DIN 912	M10

Istukkatyypille	170 mm
Pituus L	82 mm
Reikäväli a	15 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka