

**Kiristyspää pehmeä, SK 52, Alkuporauksen Ø: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329926 30
GTIN	2050001922649
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Pehmeä (vähennetty kovuus 40 HRC porauksessa) autom. avaukseen.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Alkuporauksen Ø	30 mm
Kovuus	60 HR
Pituus L	46 mm
Sovitin	SK 52
Tuotetyyppi	Kiristyspää

