

3M**Polyeteeniteippi, Leveys×pituus(mm×m): 19X16**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083790 19X16
GTIN	212001199106
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

3M™ 5423 suojaa pintoja erinomaisen hankauksenkestonsa ansiosta ja muodostaa liukuvan pinnan, joka mahdollistaa hankaamattoman kosketuksen. Muita, usein haitallisia voiteluaineita ei tarvita. Sen lisäksi se on **kemikaalinkestävä, läpinäkyvä**, ja suojapaperin ansiosta se on hyvin työstettävissä stanssausosiksi.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Väri	läpinäkyvä
Leveys	19,05 mm
Pituus	16,45 m
Paksuus	0,28 mm
Valmistajamerkintä	5423
Säilytyslämpötila	20 °C

Erityisominaisuus	kulumisenkestävä
Erityisominaisuus	liukuva
Erityisominaisuus	itsevoiteleva
Vetolujuus	9,63 N/mm
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Teippityyppi	Yksisivuinen
Liimamassa	kumiharts
Venymiskyky	500 %
Rungon materiaali	PE-kalvo
Käyttö	Hankaussuoja
Käyttö	Kuljetus- ja liukuhihnat
Liimausvoima teräksessä	0,28 N/mm
Varaston ilmankosteus	50 %
Lineri olemassa	ei
lämmönkestävyys enintään	-35 - 110 °C
Tuotetyyppi	Teippi