

Garant**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 160, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 306575 32 |
| GTIN | 4045197468529 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.**Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------|
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 |
| Ulkonema A-mitta | 160 mm |
| Jyrsintuurnan pituus L ₄ | 24 mm |
| sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 |
| Tuurnan Ø d ₁ | 32 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ulko-Ø D | 78 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 32 mm |
| Sovitin | HSK-A 63 A = 160 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69882-3 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Muoto | A |
| Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/306575-32>