

Garant
Vähennysholkki morsekartiovarteen kiinnityskierteellä, HSK-A 63, MK sisä: 2

Tilaustiedot

Tilausnumero	306750 2
GTIN	4045197505118
Tuoteluokka	31A

Kuvaus
Malli:

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta tarkkakartioisiksi.**
- **Ballufchip-poraus.**
- **Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 120 mm

Ulko-Ø D: 32 mm

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	120 mm
Morsekartio, sisäinen	2
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri