

**Garant****Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 100, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306684 22
GTIN	4045197468543
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

**Jäähdytyskanavareikä.****Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	100 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	19 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm

Ulko-Ø D	48 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 22 mm	309860 22
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22