

Garant**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306675 40
GTIN	4045197290380
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.**Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	40 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	40
Ulkonema A-mitta	60 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
Jyrsintuurnan pituus L ₄	27 mm

Ulko-Ø D	89 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	40 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 40	309890 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 40	309880 40