



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 200



Tilaustiedot

Tilausnumero	313400 200
GTIN	4019208193380
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja hammastus, **mustattu**.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Leveys B	36 mm
kierteelle DIN 912	M12
Reikäväli b	19 mm
Istukkatyypille	200 mm
Reikäväli a	12 mm
Korkeus H	53 mm

Pituus L	75 mm
Uraleveys D	17 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka