



## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313400 250
GTIN	4019208193397
Tuoteluokka	33R

### Kuvaus

**Malli:**

**Hienojyrsitty** ura ja hammastus, **mustattu**.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Leveys B	45 mm
Pituus L	95 mm
Sopii myös istukkatyypille	315 mm
kierteelle DIN 912	M16
Istukkatyypille	250 mm
Reikäväli a	15 mm

Uraleveys D	21 mm
Reikäväli b	25 mm
Korkeus H	54 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka