

**Garant****Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 50mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	306675 50
GTIN	4045197290397
Tuoteluokka	31A

## Kuvaus

### Malli:

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

### Jäähdytyskanavareikä.

### Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

## Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	30 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	50
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	50
Ulkonema A-mitta	70 mm

Ulko-Ø D	120 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

**Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/306675-50>