



Urakappale, nuorrutettu, Uraleveys D: 17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	313520 17
GTIN	4019208193632
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu ja nuorrutettu.

Sopii:

Merkkien Schunk-, Forkardt-, Röh- ja SMW kaikki **yleiset voimakäyttöiset istukat** (teräväkärkihammastus).

Sopii:

Röh-: KFD 160-200

Toimituksen sisältö:

Sisältää lieriökantaruuvit DIN 912 – 12.9!

Huomautus:

Muita urakappaleita on saatavissa tehtaalta.

Tekninen kuvaus

Korkeus H	21,7 mm
Suurin kiristysmomentti	70 Nm
Uraleveys D	17 mm

Kierre G	M12
Porraskorkeus h	9,5 mm
Tuotetyyppi	Urakappale