

Garant**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306684 32
GTIN	4045197468567
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.**Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	32 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	24 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32

Ulko-Ø D	78 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 32	309880 32
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 32 mm	309860 32
Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 32	309890 32