



Vähennysholkki morsekartiovarteen kiinnityskierteellä, HSK-A 100, MK sisä: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	306790 2
GTIN	4045197505149
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta tarkkakartioisiksi.**
- **Ballufchip-poraus.**
- **Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Kiinnitysnormi: DIN 69893

Kiinnitysnormi: ISO 12164-1

Muoto: A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 8 μm

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 120 mm

Ulko-Ø D: 32 mm

Tekninen kuvaus

Morsekartio, sisäinen	2
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 8 μm
Lastuamisstrategia	HSC