

Garant**Jyrsintuurna, HSK-A 100 A = 100, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306678 22
GTIN	4045197290410
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	19 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	48 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	22 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan \varnothing :lle 22 mm	309860 22
Erikoisavain Tuurnan \varnothing :lle 22 mm	309840 22