



## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 315



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313750 315
GTIN	4019208193786
Tuoteluokka	33R

### Kuvaus

**Malli:**

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

**Hienojyrsitty** ura ja hammastus, **mustattu**.

Päällileuat, pehmeät, pitkät, hammastus 1,5×60°.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

kierteelle DIN 912	M14
Uraleveys D	18 mm
Leveys B	50 mm
Pituus L	145 mm
Reikäväli a	30 mm

Reikäväli b	30 mm
Korkeus H	50 mm
Istukkatyypille	315 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka