

**Garant****Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntölehdellä, HSK-A 63, MK sisä: 1****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 306930 1      |
| GTIN         | 4045197290519 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta tarkkakartioisiksi.**
- **Ballufchip-poraus.**
- **Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 100 mm

Ulko-Ø D: 25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Morsekartio, sisäinen               | 1                                  |
| Ulkonema A-mitta                    | 100 mm                             |
| Ulko-Ø D                            | 25 mm                              |
| Sovitin                             | HSK-A 63                           |
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69893                          |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 12164-1                        |
| Muoto                               | A                                  |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Pyörintätarkkuus   | ≤ 8 μm            |
| Lastuamisstrategia | HSC               |
| Tuotetyyppi        | Kiinnitinadapteri |