

Garant**Jyrsintuurna, HSK-A 100 A = 100, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306678 40
GTIN	4045197290441
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₄	27 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	40
Tuurnan Ø d ₁	40 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
Ulko-Ø D	89 mm

Kiinnitys- \varnothing D ₁	40 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan \varnothing :lle 40 mm	309860 40
Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 40	309890 40
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 40	309880 40
Erikoisavain Tuurnan \varnothing :lle 40 mm	309840 40