

Garant**Jyrsintuurna, HSK-A 100 A = 160, Tuurnan Ø d1: 32mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	306690 32
GTIN	4045197290496
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	32 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Ulkonema A-mitta	160 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	24 mm
Ulko-Ø D	78 mm

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/306690-32>