

Garant**Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntölehdellä, HSK-A 63, MK sisä: 3****Tilastiedot**

Tilausnumero	306930 3
GTIN	4045197290533
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Hiottu sisä- ja ulkopuolelta tarkkakartioisiksi.**
- **Ballufchip-poraus.**
- **Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Lastuamisstrategia: HSC

Ulkonema A-mitta: 140 mm

Ulko-Ø D: 40 mm

Tekninen kuvaus

Morsekartio, sisäinen	3
Ulkonema A-mitta	140 mm
Ulko-Ø D	40 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 8 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri