

**ER-kiristysmutterin tiivisterengas, ER 16, Kiinnitys-Ø d: 9mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309625 9      |
| GTIN         | 7640128495062 |
| Tuoteluokka  | 39Z           |

**Kuvaus****Sopii:**

ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621; 309652.

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Huomautus:**

- **Kiinnitysalue = nimellismitta – 0,5 mm.**
- **Kiinnitys-Ø 1 mm nouseva.**
- **Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa!**
- **Soveltuu 80 baariin asti.**
- **Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.**

**Tekninen kuvaus**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kiinnitys-Ø d  | 9 mm      |
| Tyyppi         | ER 16     |
| Sarjan sisältö | 7         |
| Ulko-Ø D       | 13 mm     |
| Tuotetyyppi    | Tiivistys |

