



ER-kiristysmutteri, ER-holkeille: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	309580 40
GTIN	4045197151971
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus

Malli:

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. **Urilla.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	26 mm
ER-holkeille	40 mm
Kierre	M50X1,5
Suurin kiristysmomentti	240 Nm

Ulko-Ø D	63 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

Tarvikkeet

ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40