



ER-kiristysmutteri tiivistysrenkaille, ER-holkeille: 16



Tilaustiedot

Tilausnumero	309615 16
GTIN	7640128492160
Tuoteluokka	39Z

Kuvaus

Malli:

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja **suurempi kiristysvoima** sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys. **Kuusikulma AV 25**.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Tiivistysrenkaat nro 309625; 309630; 309635; 309645.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	22,5 mm
Kierre	M22×1,5
Suurin kiristysmomentti	80 Nm

ER-holkeille	16 mm
Ulko-Ø D	28 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri