



ER-kiristysmutterin tiivisterengas, ER 16, Kiinnitys-Ø d: SATZmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	309625 SATZ
GTIN	7640128494959
Tuoteluokka	39Z

Kuvaus

Sopii:

ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621; 309652.

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

- **Kiinnitysalue = nimellismitta – 0,5 mm.**
- **Kiinnitys-Ø 1 mm nouseva.**
- **Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa!**
- **Soveltuu 80 baariin asti.**
- **Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.**

Tekninen kuvaus

Tyyppi	ER 16
Sarjan sisältö	7
Ulko-Ø D	13 mm
Tuotetyyppi	Tiivistys

