

FAHRION®
FAHRENDEN WERKZEUGE**OZ-kiristysholkkisarja, tyyppi 462 E, 15 osaa, istukoille 5–25 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309562
GTIN	2050001699404
Tuoteluokka	39Z

Kuvaus**Malli:**

Jousiterästä, kokonaan karkaistu ja hiottu. Läpireikäporaus (pidempi kiinnitysalue kuin DIN-kiristysholkeissa) lisää kiristysvoimaa. DIN-kiristysholkkeihin verrattuna useampia uria, jotka mahdollistavat suuremman upotussyyyden kiristysholkki-istukkaan. Kierukkaporille ohjaussärmään kiinnittämiseen **Kiinnitysalue = nimellishalkaisija tai -0,5 mm**. Molemmin puolin 5 tai 6 uraa.

Etu:

- **Parempi pyörintätarkkuus = akselin suuntainen keskitys kartiossa; heitoton.**
- **Suurempi kiristysvoima = suurempien kantavien pintojen ansiosta.**
- **Suurempi toimintajäykkyys = soveltuu jyrskintään suurilla nopeuksilla.**
- **Työkalujen kestoikä pitenee.**

Toimituksen sisältö:

OZ-kiristysholkit (nro 309550) Ø 5–16 mm (1 mm:n porrastus) ja Ø 18, 20 ja 25 mm, sisältää puulaatikon.

Tekninen kuvaus

Standardi	ISO 10897
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

