



## ER-kiristysmutteri tiivistysrenkaille, ER-holkeille: 32



### Tilaustiedot

Tilausnumero	309615 32
GTIN	7640128492191
Tuoteluokka	39Z

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja **suurempi kiristysvoima** sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys. **Urilla.**

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Tiivistysrenkaat nro 309625; 309630; 309635; 309645.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

### Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	180 Nm
ER-holkeille	32 mm
Kokonaispituus L	27,5 mm

Kierre	M40X1,5
Ulko-Ø D	50 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri