

Garant**ER-kiristysmutteri High Speed, ER-holkeille: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309610 40
GTIN	4045197292100
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja **suurempi kiristysvoima** sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys. **Urilla.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

ER-holkeille	40 mm
Kierre	M50X1,5
Kokonaispituus L	26 mm

Suurin kiristysmomentti	240 Nm
Ulko-Ø D	63 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

Tarvikkeet

ER-kiristysavain 1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40