



ER-kiristysmutteri tiivistysrenkaille, ER-holkeille: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	309615 40
GTIN	7640128492207
Tuoteluokka	39Z

Kuvaus

Malli:

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja **suurempi kiristysvoima** sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys. **Urilla.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Tiivistysrenkaat nro 309625; 309630; 309635; 309645.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	30,5 mm
Suurin kiristysmomentti	240 Nm
ER-holkeille	40 mm

Kierre	M50×1,5
Ulko-Ø D	63 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kirstysmutteri