


Garant**ER-liukulaakerin kiinnitysmutteri, ER-holkeille: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309612 16
GTIN	4045197645678
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Liukulaakerin ansiosta pienempi kitkakerroin ja suurempi kiristysvoima. **Kuusikulma** AV 25.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	80 Nm
ER-holkeille	16 mm
Kierre	M22×1,5
Kokonaispituus L	18 mm

Ulko-Ø D	32 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri