

**ER-kiristysmutterin tiivisterengas, ER 25, Kiinnitys-Ø d: 8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309630 8 |
| GTIN | 7640128495246 |
| Tuoteluokka | 39Z |

Kuvaus**Sopii:**

ER-kiristysmutterit nro 309615; 309621; 309652.

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

- **Kiinnitysalue = nimellismitta – 0,5 mm.**
- **Kiinnitys-Ø 1 mm nouseva.**
- **Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa!**
- **Soveltuu 80 baariin asti.**
- **Asennustilanne: Merkintä kiristysmutterin sisäpuolella.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|-----------|
| Kiinnitys-Ø d | 8 mm |
| Tyyppi | ER 25 |
| Sarjan sisältö | 13 |
| Ulko-Ø D | 21 mm |
| Tuotetyyppi | Tiivistys |

