



Päällileukasarja, 4 osaa, pehmeä, Istukkatyypille: 200 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	314500 200
GTIN	4019208035512
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty tukipinta, **mustaamaton**.

Käyttö:

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin.

Raaka-aine:

16 MnCr5

Sopii :

Nelileukainen sorvinistukka nro 312000; 312500; 312700.

Huomautus:

- Periaatteessa istukan leuat voidaan uusia niin kauan, kuin rungon johde ei ole kulunut loppuun.
- Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä ulko- ja sisäpuoliset porrastusleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.

Pehmeät alumiiniset päällileuat **pyynnöstä**.

Sopii värikoodiin: Röhm-tasokierreistukka ja leuka

Pituus L: 87 mm

Korkeus H: 43 mm

Uraleveys D: 7,96 mm

Reikäväli b: 44,45 mm

Kortaan pituus A: 12,67 mm

Tekninen kuvaus

Reikäväli b	44,45 mm
Uraleveys D	7,96 mm

Kortaan pituus A	12,67 mm
Pituus L	87 mm
Istukkatyypille	200 mm
Korkeus H	43 mm
Sopii värikoodiin	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Tasokierukkaistukan leuka