



## Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-F 63, Kiinnitys-Ø D1: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	307518 12
GTIN	
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

#### Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

#### Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302180, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

#### Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

### Tekninen kuvaus

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
L <sub>3</sub>	40 mm
Sopiva kavennusholkki	302135; 302140
Ulkonema A-mitta	85 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
kierre M	M10 × 1

Ulko-Ø D	50 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-F 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	F
Sisjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302135 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302140 3
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302135 4
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302135 5
Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 12 mm	343720 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302140 5
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302135 8
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302140 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302140 8
	302135 6

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø  
D1 6 mm

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm

302140 4