



Hydraulikiristysistukka säteissäätö, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 16mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 307514 16 |
| GTIN | 2050001700957 |
| Tuoteluokka | 33W |

Kuvaus

Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Työkalun säteispuuussäätö.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------|
| Ulkonema A-mitta | 95 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 16 mm |
| Ulko-Ø D | 50 mm |
| Säätöalue V | 10 mm |
| Sovitin | HSK-A 63 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69882-7 |
| Muoto | A |
| Sisäjähdytys | kyllä, enint. 80 baaria |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Ballufchip-reikä | kyllä |
| Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 16 mm | 343720 16 |
|---|-----------|