



## Hydraulikiristysistukka pitkä, kapea, HSK-A 63 A = 150, Kiinnitys-Ø D1: 20 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	307522 20
GTIN	2050001653475
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Ballufchip-poraus.

#### Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

#### Erikoistarvike:

Väliholkit nro 302135 – 302180, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

#### Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Ø D<sub>2</sub>: 42 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

L<sub>2</sub>: 105 mm

Säätöalue V: 10 mm

kierre M: M8 × 1

Sopiva kavennusholkki: 302155; 302160; 302165

### Tekninen kuvaus

kierre M	M8 × 1
Sopiva kavennusholkki	302155; 302160; 302165

L <sub>2</sub>	105 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 150
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 20 mm	343720 20
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8

Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Halkaistu kavennusholkki Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14