



Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307508 32
GTIN	2050001653345
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	125 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Sopiva kavennusholkki	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D ₂	63 mm
L ₂	63 mm
L ₃	60 mm

kierre M	M16 × 1
Ulko-Ø D	59 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 20 mm	302175 20
Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 32 mm	343720 32
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302175 10
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302175 16
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302175 25
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302175 12
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302175 8
	302175 6

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 6 mm

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 14 mm

302175 14

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 18 mm

302175 18