



Hydraulikiristysistukka säteissäätö, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307514 20
GTIN	2050001701022
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Työkalun säteispuuussäätö.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	100 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Sopiva kavennusholkki	302155; 302160; 302165; 302150
Ulko-Ø D	50 mm
Säätöalue V	10 mm

Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8
Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 20 mm	343720 20
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10