



Hydraulikiristysistukka lyhyt, raskas, HSK-A 63 A = 80, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307505 20
GTIN	2050001653260
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Kiinnitys-Ø D₁: 20 mm

Ulkonema A-mitta: 80 mm

Ø D₂: 33 mm

Ulko-Ø D: 51,5 mm

Säätöalue V: 10 mm

Sopiva kavennusholkki: 302155; 302160; 302165; 302150

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
------------------	-------

Sopiva kavennusholkki	302155; 302160; 302165; 302150
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Ulko-Ø D	51,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 80
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6

Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Lieriömäinen puhdistustuurna muovi Tapin Ø 20 mm	343720 20