



## Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-F 63, Kiinnitys-Ø D1: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	307518 20
GTIN	2050001653406
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Ballufchip-poraus.

#### Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

#### Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302180, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

WTE-kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

#### Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Ulkonema A-mitta: 90 mm

Ø D<sub>2</sub>: 42 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

L<sub>3</sub>: 48 mm

Säätöalue V: 10 mm

kierre M: M16 × 1

### Tekninen kuvaus

Sopiva kavennusholkki	302155; 302160; 302165
Ulkonema A-mitta	90 mm

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
kierre M	M16 × 1
L <sub>3</sub>	48 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-F 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	F
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Lieriömäinen puhdistustuurna muovi Tapin Ø 20 mm	343720 20
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5

Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Halkaistu kavennusholkki tiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4