



ER-kiristysmutteri CENTRO P tiivistysrenkaille HP, Tyyppi CP ER:lle: 16DI



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309665 16DI |
| GTIN | 2050001704917 |
| Tuoteluokka | 34F |

Kuvaus

Malli:

Mini = kaikki koot **"M"**, erittäin kapea rakenne.

MiniSchlank = koko **"MS"**, erittäin superkapea rakenne.

Kartio = kaikki koot **"C"**.

Vakio = kaikki muut koot.

ER-kiristysmutteri CP, **tiivistysrenkaille HP.**

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholkki-istukka HDC.

Huomautus:

FAHRION-järjestelmän tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P. Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Kiinnitysalue: 1 - 10 mm

Kokonaispituus L: 26,4 mm

Ulko-Ø D: 30 mm

Suurin kiristysmomentti: 55 Nm

Kierre: Tr22x1,5

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Kiinnitysalue | 1 - 10 mm |
| Kokonaispituus L | 26,4 mm |
| Suurin kiristysmomentti | 55 Nm |
| Ulko-Ø D | 30 mm |
| Sarja | Centro P |
| Kierre | Tr22×1,5 |
| Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 1 mm | 309666 1 |
| Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 10 mm | 309666 10 |
| CP-pyöräavain Tyyppi 16 | 309754 16 |
| Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 6 mm | 309666 6 |
| Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 4 mm | 309666 4 |
| CP-pyöräavain momenttiavaimeen Tyyppi 16 | 309756 16 |
| Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 9 mm | 309666 9 |
| Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 8 mm | 309666 8 |
| Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 5 mm | 309666 5 |
| Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 3 mm | 309666 3 |
| Tiivistysrengas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 2 mm | 309666 2 |

Tiivistysrenkas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P
Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 7 mm

309666 7