


**Garant****Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307512 8
GTIN	4045197506269
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

**Käyttö:**

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

**Erikoistarvike:**

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

**Huomautus:**

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

**Tekninen kuvaus**

L <sub>3</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
kierre M	M6
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ulko-Ø D	50 mm

Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 8 mm	343720 8
--	----------