

**Garant****ER-pienoiskiinnitysmutteri, ER-holkeille: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309650 8
GTIN	4045197644855
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Pienet ulkomitat, karkaistu ja joka puolelta hiottu.

· **Karkaistu ja joka puolelta hiottu.**

**Sopii:**

**ER-kiristysholkki-istukka mini** nro 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Tekninen kuvaus**

ER-holkeille	8 mm
Kokonaispituus L	11 mm
Suurin kiristysmomentti	12 Nm
Kierre	M10×0,75
Ulko-Ø D	12 mm
Standardi	DIN 6499
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>

Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri