



ER-kiristysmutteri CENTRO P tiivistysrenkaille HP, Tyyppi CP ER:lle: 25DI



Tilaustiedot

Tilausnumero	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Tuoteluokka	34F

Kuvaus

Malli:

Mini = kaikki koot **"M"**, erittäin kapea rakenne.

MiniSchlank = koko **"MS"**, erittäin superkapea rakenne.

Kartio = kaikki koot **"C"**.

Vakio = kaikki muut koot.

ER-kiristysmutteri CP, **tiivistysrenkaille HP.**

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholkki-istukka HDC.

Huomautus:

FAHRION-järjestelmän tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P. Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	2 - 16 mm
Kokonaispituus L	28,9 mm

Suurin kiristysmomentti	90 Nm
Ulko-Ø D	40 mm
Sarja	Centro P
Kierre	Tr32×1,5
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

Tarvikkeet

CP-tiivistysrenas Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 2 mm	309667 2
CP-pyöräavain momenttiavaimeen Tyyppi 25	309756 25
CP-pyöräavain Tyyppi 25	309754 25